



## Mono držač za čeono tokarenje za čeono ubodno tokarenje, desni, Ø- područje utora D1 / D2: 50/75mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 278045 50/75  |
| GTIN           | 4062406602086 |
| Razred artikla | 22B           |

### Opis

#### Izvedba:

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).

Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

#### Napomena:

$D_1$  = minimalni Ø za 1. ubod /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Utor.

$D_2$  = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

### Tehnički opis

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| maksimalni 1. utor Ø $D_2$        | 75 mm                                |
| minimalni 1. utor Ø $D_1$         | 50 mm                                |
| maksimalna dubina reza $t_{maks}$ | 14 mm                                |
| Širina drške b                    | 25×25 mm                             |
| Vijak                             | 279816 4                             |
| Primjena                          | desni                                |
| Unutarnje hlađenje                | ne                                   |
| Širina utora w                    | 3; 4 mm                              |
| Vrsta proizvoda                   | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |

