



## Mono držač za čeono tokarenje za čeono ubodno tokarenje, desni, Ø- područje utora D1 / D2: 90/130mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	278045 90/130
GTIN	4062406602109
Razred artikla	22B

### Opis

#### Izvedba:

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).

Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

#### Napomena:

$D_1$  = minimalni Ø za 1. ubod /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Utor.

$D_2$  = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

### Tehnički opis

maksimalni 1. utor Ø $D_2$	130 mm
minimalni 1. utor Ø $D_1$	90 mm
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	14 mm
Širina drške b	25×25 mm
Vijak	279816 4
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	ne
Širina utora w	3; 4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

