

HOLEX**Mono držač za čeono tokarenje za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø-područje utora D1 / D2: 110/170mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 278046 110/170 |
| GTIN | 4062406602192 |
| Razred artikla | 22B |

Opis**Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).

Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.

$D_2 = 999$ kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| maksimalni 1. utor Ø D_2 | 170 mm |
| maksimalna dubina reza t_{maks} | 14 mm |
| minimalni 1. utor Ø D_1 | 110 mm |
| Širina drške b | 25×25 mm |
| Vijak | 279816 4 |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Širina utora w | 3; 4 mm |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |

