

## Plosnati magnet bez navoja, Neodimij, Ø: 32mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085923 32
GTIN	2050001737700
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

#### Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

### Tehnički opis

Materijal površine	pociočano
Težina	40 g
Nazivna sila stezanja	350 N
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Visina	7 mm
Ø	32 mm
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

