

HOLEX**Snažni magnet sa zaštitnom pločom, AlNiCo, Ukupna visina: 54mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085934 54
GTIN	4045197608390
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

- Jak magnet u obliku mosta. S provrtom za pričvršćivanje magnetu.
- (Veličina 35 i 41 s 2 rupe).
- Magnet materijala postojan do maksimalno do 550 °C.

Upotreba:

Za držanje, podizanje ili sortiranje manjih željeznih dijelova ili za ugradnju u električni relej, mjerne instrumente itd.

Tehnički opis

Dubina jednog pola	20 mm
Nazivna sila stezanja	470 N
maksimalna postojanost na temperaturi	550 °C
Širina jednog pola	82 mm
Ukupna visina	54 mm
Materijal jezgre magnetu	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Snažni magnet

