



## LED višenamjenska svjetiljka sa izmjenjivim nastavcima, tip: WF4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081459 WF4
GTIN	4058205019637
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

Inovativna LED 4-u-1 višenamjenska svjetiljka „Workers Friend“ izrađena od anodiziranog aluminija s jakim magnetnim postoljem i sustavom brze izmjene. Uz punjivu baznu jedinicu, dostupni su sljedeći zamjenjivi dodaci za gotovo svaku primjenu:

- **Priključak za džepnu svjetiljku, može se fokusirati.**
- **Svjetiljka za montiranje duljine 11,5 cm, izuzetno tanka i okretljiva za 180°.**
- **Gooseneck svjetiljka duljine 32 cm i promjera 7 mm.**
- **Kontrolna svjetiljka promjera samo 4,3 mm.**

Jakost svjetlosti: 280 lm

Jakost svjetlosti stupanj 2: 140 lm

Trajanje osvjjetljenja: 2,5 h

Trajanje osvjjetljenja stupanj 2: 5,5 h

Vrsta baterije: Litij-ionska

Ukupna duljina: 240 mm

### Tehnički opis

Ø glave	35 mm
---------	-------

Trajanje osvjetljenja	2,5 h
Jakost svjetlosti stupanj 2	140 lm
Jakost svjetlosti	280 lm
Ukupna duljina	240 mm
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	5,5 h
Vrsta baterije	Litij-ionska
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka