



## Garnitura crijevnih spojnica s 2 uha 10-dijelni, Stezno područje vanjski Ø crijeva: 14-17mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080054 14-17
GTIN	4047322562966
Razred artikla	08A

### Opis

#### Izvedba:

2-ušna crijevna spojnica od sjajno pocinčanog čelika.

#### Napomena:

Kliješta za crijevne spojnice naći ćete pod br. 719985 vel. 220.

### Tehnički opis

Stezno područje vanjski Ø crijeva	14 - 17 mm
Sadržaj garniture	10-dijelno
Materijal	pocinčan čelik
Vrsta proizvoda	Crijevna spojnica

### Pribor

Kliješta za cijevne obujmice ukupna duljina 220 mm	719985 220
--	------------