

HOLEX**Digitalno pomično mjerilo HCT s Bluetoothom, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412790 300
GTIN	4062406629458
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično mjerilo s **Bluetooth 5.0**. Lako čitljiv LCD prikaz. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Površina prilagođena za dobar hvat. Mjerne površine su fino lepane. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobilnom aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID). Programabilno, automatsko isključivanje kao i programabilno automatsko postizanje SLEEP načina rada putem aplikacije HCT-APP. Bez dubinomjera.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,0005 col
Serija	HCT
Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje	0 - 300 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	HCT Windows App

Standard	ISO 13385
Duljina kraka	65 mm
Postojeći dubinomjer	ne
Tip baterije	Gumb-baterija
Očitavanje	mm / inča
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 br. CR2032
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm
Prihvat	Bluetooth prihvat
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Vijak za držač dubinomjera	412236