

Garant**Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 7×D mini, tip: 20R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319467 20R
GTIN	4062406641887
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

Prednost:

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje neophodno je izvršiti provjeru pomoću Hoffmann e-Tool ili ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3×D za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 10×D.

Tehnički opis

Stezni $\varnothing D_1$	20 mm
Polumjer R	2 mm
Duljina izboja L_1	140 mm
\varnothing drške D_2	32 mm
Duljina drške L_s	60 mm
C	1 mm
Odstupanje Z od osovine	15 mm
$\varnothing D_3$	40 mm

Smjer rezanja	desno
Ukupna duljina L ₂	206 mm
Unutarnja dubina tokarenja do	7×D
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	stabilizator držača za unutarnje tokarenje