

Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, AlNiCo, Ø: 20mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085925 20
GTIN	2050000964824
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Zaštićeni valjkasti magnet s jezgrom magneta od AlNiCo.
- Tolerancija dosjeda na vanjski Ø h6.
- Postojanost na temperaturu do maksimalno 220°C.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

maksimalna dimenzija upusta stražnje strane	6 mm
Materijal površine	pocinčano
Nazivna sila stezanja	35 N
maksimalna postojanost na temperaturi	220 °C
Visina	25 mm
Ø	20 mm
Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

