

**HOLEX****Viljuškasti / okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614828 12
GTIN	4062406649760
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po 2 različite širine ključa. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

Ø prstena D	26,4 mm
Širina otvor ključa b	27,9 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Visina otvora ključa h <sub>1</sub>	6 mm
Duljina ključa L	179 mm
Visina prstena h <sub>2</sub>	9,2 mm
Širina ključa	12 mm
Položaj ključa	15 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	mat kromiran
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke