

HOLEX**Mali valjkasti magneti Garnitura, dvodijelna, AlNiCo, Ø×duljina: 10X30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085936 10X30
GTIN	4045197372703
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

- Cilindričan oblik, oznaka ureza pojedinačnog pola.
- Magnetski materijal otporan na temperaturu do najviše 550°C (lak 100°C).
- Štapovi se mogu produžiti postavljanjem u niz.

Tehnički opis

Duljina	30 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	550 °C
Ø	10 mm
Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Šipkasti magnet