



Stalni zglobni magnetski kutnik jednostrani magnetski, AlNiCo



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085960
GTIN	2050000965371
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

Blokovi magneta se mogu učvrstiti pod **proizvoljnim kutem**.
Postojan na temperaturu do najviše 220°C, 1 površina magnetska.

Tehnički opis

Širina pojedinačnog bloka	29 mm
Visina jednog bloka	25 mm
maksimalna nazivna snaga stezanja	120 N
maksimalna postojanost na temperaturi	220 °C
Duljina pojedinačnog bloka	60 mm
Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Zglobni magnetski kutnik

