

HOLEX**Snažni magnet sa zaštitnom pločom, AlNiCo, Ukupna visina: 20mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085934 20
GTIN	4045197372543
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

- **Jak magnet u obliku mosta. S provrtom za pričvršćivanje magnetu.**
- **(Veličina 35 i 41 s 2 rupe).**
- **Magnet materijala postojan do maksimalno do 550 °C.**

Upotreba:

Za držanje, podizanje ili sortiranje manjih željeznih dijelova ili za ugradnju u električni relej, mjerne instrumente itd.

Tehnički opis

Ukupna visina	20 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	550 °C
Nazivna sila stezanja	45 N
Dubina jednog pola	8 mm
Širina jednog pola	20 mm
Materijal jezgre magnetu	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Snažni magnet

