

HOLEX**Lončasti magnet sa zaštitnom pločom, AlNiCo, Ø: 21mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085940 21
GTIN	4045197372758
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

- Bez oštećivanja magneta pri obradi čeličnog omotača.
- Magnetska sila usmjerena prema dolje radi aluminjskog prstena.
- Pričvrсни navoj na površini magneta.
- Postojan na temperaturu do najviše 220°C.

Upotreba:

Ugradnja u uređaje, za učvršćivanje ili podizanje.

Tehnički opis

maksimalna postojanost na temperaturi	220 °C
Ø	21 mm
Visina	19 mm
Nazivna sila stezanja	40 N
Materijal površine	Čelik
Pričvrсни navoj u magnetskoj glavi	M6 mm

Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Lončasti magnet