

Plosnati magnet s unutarnjim navojem, SmCo₅, Ø: 13mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085922 13
GTIN	2050000964961
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Postojan natemperaturu do najviše 200°C.
- Pocičana površina, jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo₅).
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Tehnički opis

maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C
Visina	4,5 mm
Visina s navojem	11,5 mm
Težina	7,5 g
Navoji	M3 mm
Nazivna sila stezanja	40 N
Navojni prihvati	da
Ø	13 mm

Materijal površine	pocinčano
Materijal jezgre magneta	SmCo ₅
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

Pribor

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M3	085921 M3
--	-----------