

**HOLEX****Snažni magnet sa zaštitnom pločom, AlNiCo, Ukupna visina: 25mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085934 25
GTIN	4045197372567
Razred artikla	02A

## Opis

### Izvedba:

- Jak magnet u obliku mosta. S provrtom za pričvršćivanje magnetu.
- (Veličina 35 i 41 s 2 rupe).
- Magnet materijala postojan do maksimalno do 550 °C.

### Upotreba:

Za držanje, podizanje ili sortiranje manjih željeznih dijelova ili za ugradnju u električni relej, mjerne instrumente itd.

## Tehnički opis

maksimalna postojanost na temperaturi	550 °C
Dubina jednog pola	9,5 mm
Širina jednog pola	25,4 mm
Ukupna visina	25 mm
Nazivna sila stezanja	90 N
Materijal jezgre magnetu	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Snažni magnet

