

**HOLEX****Lončasti magnet sa zaštitnom pločom, AlNiCo, Ø: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085940 27
GTIN	4045197372772
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

- Bez oštećivanja magnetu pri obradi čeličnog omotača.
- Magnetska sila usmjerena prema dolje radi aluminjskog prstena.
- Pričvrtni navoj na površini magnetu.
- Postojan na temperaturu do najviše 220°C.

**Upotreba:**

Ugradnja u uređaje, za učvršćivanje ili podizanje.

**Tehnički opis**

Nazivna sila stezanja	61 N
maksimalna postojanost na temperaturi	220 °C
Visina	25 mm
Pričvrtni navoj u magnetskoj glavi	M6 mm
Ø	27 mm
Materijal površine	Čelik

Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Lončasti magnet