

## uvex

Sandale, crne/žute uvex 1, S1, EU veličina cipela: 43



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092110 43
GTIN	4031101543093
Razred artikla	04V

### Opis

#### Izvedba:

Sportske, posebno lagane i fleksibilne zaštitne cipele. Prikladne za osobe alergične na krom. Širina 11.

- **Gornji dio od mikrovelura.**
- **Materijal podstave Distance-Mesh.**
- **Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova<sup>®</sup>, 100% bez metala.**
- **PU potplat s TPU umetcima i najboljim svojstvima ublažavanja udarca.**
- **Gotovo bešavna konstrukcija sprječava pritisak cipele na nogu.**
- **ESD oprema.**

Zaštitne sandale s dvostrukom čičak trakom i velikim otvorima za prozračivanje.

#### Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S1

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

### Tehnički opis

profiliran đon	da
Veličina UK	9

Apsorpcija energije na području pete	da
Završni materijal	vodonepropusni Hightech-mikro velur.
Veličina US	11
izmjenjivi uložak	da
EU veličina obuće	43
Vodonepropusnost čitave cipele	ne
đon otporan na ulja i benzin	ne
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Composite
Boja	crna/žuta
antistatički	da
Sprečava klizanje	da
Razred zaštite	S1
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
protiv prodora vode i upijanja vode	ne
prikladno za osobe alergične na krom	da
Materijal đona	PU
Materijal unutarnje obloge	Distance Mesh materijal podstave
Zatvaranje	Sa čičkom
Tip cipela	Sandala
Serija	uvex 1
Spol	Muškarci
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Sigurnosne sandale