

**Snažni magnet sa zaštitnom pločom, AlNiCo, Ukupna visina: 35mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085934 35
GTIN	4045197372604
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

- **Jak magnet u obliku mosta. S provrtom za pričvršćivanje magnetu.**
- **(Veličina 35 i 41 s 2 rupe).**
- **Magnet materijala postojan do maksimalno do 550 °C.**

Upotreba:

Za držanje, podizanje ili sortiranje manjih željeznih dijelova ili za ugradnju u električni relej, mjerne instrumente itd.

Tehnički opis

Širina jednog pola	44 mm
Dubina jednog pola	11 mm
Nazivna sila stezanja	235 N
maksimalna postojanost na temperaturi	550 °C
Ukupna visina	35 mm
Materijal jezgre magnetu	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Snažni magnet

