



## Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 5



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 148150 5      |
| GTIN           | 4045197814913 |
| Razred artikla | 12L           |

### Opis

#### Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Pojačana izvedba. Sve dimenzije **s kvalitetno kovanim čeličnim kućištem i punim čeličnim ručkama.**

Standard: DIN 1814

Stezni raspon □: 7 - 20 mm

za ručni ureznik DIN 352: M12 – M33

za ručne razvrtače Ø DIN 206: 9 - 26 mm

Ukupna duljina: 700 mm

### Tehnički opis

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Stezni raspon □              | 7 - 20 mm                  |
| Ukupna duljina               | 700 mm                     |
| za ručne razvrtače Ø DIN 206 | 9 - 26 mm                  |
| za ručni ureznik DIN 352     | M12 – M33                  |
| Standard                     | DIN 1814                   |
| Vrsta proizvoda              | Okretalo za narezno svrdlo |