

**Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148150 2
GTIN	4045197814883
Razred artikla	12L

Opis**Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Pojačana izvedba. Sve dimenzije **s kvalitetno kovanim čeličnim kućištem i punim čeličnim ručkama.**

Standard: DIN 1814

Stezni raspon □: 3 - 9 mm

za ručni ureznik DIN 352: M4 – M12

za ručne razvrtače Ø DIN 206: 5 - 10 mm

Ukupna duljina: 280 mm

Tehnički opis

za ručne razvrtače Ø DIN 206	5 - 10 mm
za ručni ureznik DIN 352	M4 – M12
Stezni raspon □	3 - 9 mm
Ukupna duljina	280 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo