

**Držak ureznika, podesiv pojačan, tip: 0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148150 0
GTIN	4045197814852
Razred artikla	12L

Opis**Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Pojačana izvedba. Sve dimenzije **s kvalitetno kovanim čeličnim kućištem i punim čeličnim ručkama.**

Standard: DIN 1814

Stezni raspon □: 2 - 5 mm

za ručni ureznik DIN 352: M1 – M8

za ručne razvrtače Ø DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Ukupna duljina: 130 mm

Tehnički opis

za ručni ureznik DIN 352	M1 – M8
Ukupna duljina	130 mm
za ručne razvrtače Ø DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Stezni raspon □	2 - 5 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo