

Garant
Valjkasto čeono glodalo N, TiAlN, Ø×širina js16: 40X32 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	181750 40X32
GTIN	4045197096630
Razred artikla	11U

Opis
Izvedba:

Geometrija reznih oštrica za univerzalnu primjenu.

Ekscentrično brušena stražnja površina.

Sa spiralom od 30° i prevlakom TiAlN.

Napomena:

f_z za $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Ø prihvata H7: 16 mm

Broj zubi Z: 6

Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm²: 0,07 mm

Tehnički opis

Broj zubi Z	6
Ø prihvata H7	16 mm
Ø reza D_c	40 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,07 mm
Izvedba drške	s rupom

Ukupna visina	32 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo	s utorom za klin
Kut spirale	30 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Unutarnje hlađenje	ne
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Valjkasto glodalo