

Garant
Valjkasto gruborezno glodalo NR, TiN, Ø×širina js16: 50X36 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	182220 50X36
GTIN	4045197096807
Razred artikla	11U

Opis
Izvedba:

Profil s brušenom slobodnom površinom.

Gruborezno glodalo s oblim rebrastim profilom zubi.

Napomena:

f_z za $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Ø prihvata H7: 22 mm

Broj zubi Z: 6

Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm²: 0,07 mm

Tehnički opis

Ø reza D_c	50 mm
Broj zubi Z	6
Ø prihvata H7	22 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,07 mm
Izvedba drške	s rupom
Ukupna visina	36 mm

Prevlaka	TiN
Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Profil glodanja	NR
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo	s utorom za klin
Kut spirale	27 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Unutarnje hlađenje	ne
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Valjkasto glodalo