

Garant
Aluminijska kutna glodača glava, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 40/3

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211755 40/3
GTIN	4062406681906
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

Pažnja:

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

Napomena:

Preporučeni okretni moment za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi **3,2 Nm**.

Izmjena alata: PowerCard

Ø reza D_c : 40 mm

Broj oštrica Z: 3

Duljina izboja L_1 : 50 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 110 mm

Ø drške D_s h6: 32 mm

Interpolacija Ø D_{min} : 70 mm

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	50 mm
Broj oštrica Z	3
Ø drške D_s h6	32 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	27,56 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 4 (15IP)
Kut uranjanja α_{maks}	3,12 stupanj
Ukupna duljina L_{ukupno}	110 mm
Interpolacija a_p	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZDHT 1505
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	70 mm
\varnothing reza D_c	40 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	78 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava