

**HAINBUCH****Uređaj za ručnu izmjenu za MANOK, Stezna glava (SK): 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329832 80
GTIN	2050002069473
Razred artikla	33H

**Opis****Izvedba:**

Uređaj za ručnu izmjenu stezne glave.

**Upotreba:**

Svestrano primjenjivo, npr. obradbeni centri, mjerni strojevi, stupne bušilice.

**Napomena:**

Za prikladne stezne glave pogledajte br.329910–329946.

**Tehnički opis**

Veličina prihvata	80 mm
Vrsta proizvoda	Zamjenski lanac

**Pribor**

329944 46

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 46 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 29mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 52mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 77mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 32 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 72mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 14mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 71 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 30mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 28mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 29 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 12 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 50mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 10mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 7mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 11 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 36mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 19 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 47 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 37mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 63 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 24 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 37 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 20mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 54mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 51mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 62 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 23 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 64 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 34mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 42 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 65mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 30 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 5mm

329944 47

329940 37

329944 63

329944 24

329944 37

329940 20

329940 54

329940 51

329944 62

329944 23

329944 64

329940 34

329944 42

329940 65

329944 30

329940 5

329944 13

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 13 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 33 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 77 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 16mm

Stezna glava mekana, SK 80, Ø početnog bušenja: 40 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 71mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 55 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 56 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 72 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 34 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 57 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 48mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 39mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 14 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 41mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 27 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 70 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 78mm

329944 33

329944 77

329940 16

329946 40

329940 71

329944 55

329944 56

329944 72

329944 34

329944 57

329940 48

329940 39

329944 14

329940 41

329944 27

329944 70

329940 78

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 19mm	329940 19
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 67 mm	329944 67
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 22 mm	329944 22
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 64mm	329940 64
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 75mm	329940 75
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 74 mm	329944 74
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 76 mm	329944 76
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 66mm	329940 66
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 52 mm	329944 52
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 35 mm	329944 35
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 79 mm	329944 79
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 25 mm	329944 25
Stezna glava mekana, SK 80, Ø početnog bušenja: 8 mm	329946 8
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 47mm	329940 47
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 32mm	329940 32
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 62mm	329940 62
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 23mm	329940 23
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 69mm	329940 69

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 61mm	329940 61
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 26 mm	329944 26
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 13mm	329940 13
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 33mm	329940 33
Stezna glava mekana, SK 80, Ø početnog bušenja: 60 mm	329946 60
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 61 mm	329944 61
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 22mm	329940 22
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 43mm	329940 43
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 51 mm	329944 51
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 78 mm	329944 78
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 48 mm	329944 48
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 75 mm	329944 75
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 67mm	329940 67
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 44mm	329940 44
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 17 mm	329940 17
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 53mm	329940 53
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 80 mm	329944 80
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 59mm	329940 59

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 28 mm	329944 28
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 18mm	329940 18
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 26mm	329940 26
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 49 mm	329944 49
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 11mm	329940 11
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 40mm	329940 40
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 68mm	329940 68
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 31 mm	329944 31
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 66 mm	329944 66
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 42mm	329940 42
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 76mm	329940 76
Stezna glava mekana, SK 80, Ø početnog bušenja: 20 mm	329946 20
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 6mm	329940 6
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 8mm	329940 8
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 54 mm	329944 54
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 73mm	329940 73
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 58 mm	329944 58
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 43 mm	329944 43

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 44 mm	329944 44
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 49mm	329940 49
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 36 mm	329944 36
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 31mm	329940 31
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 16 mm	329944 16
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 12mm	329940 12
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 63mm	329940 63
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 65 mm	329944 65
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 50 mm	329944 50
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 45mm	329940 45
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 15 mm	329944 15
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 17 mm	329944 17
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 27mm	329940 27
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 38 mm	329944 38
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 60 mm	329944 60
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 35mm	329940 35
Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 21mm	329940 21
	329940 79

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 79mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 53 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 46mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 21 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 68 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 70mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 57mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 24mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 25mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 20 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 40 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 59 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 74mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 55mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 15mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 45 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 41 mm

329944 53

329940 46

329944 21

329944 68

329940 70

329940 57

329940 24

329940 25

329944 20

329944 40

329944 59

329940 74

329940 55

329940 15

329944 45

329944 41

329940 56

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 56mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 80mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 73 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 18 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 39 mm

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 69 mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 38mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 58mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 60mm

Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 9mm

329940 80

329944 73

329944 18

329944 39

329944 69

329940 38

329940 58

329940 60

329940 9