

**Garant**
**GARANT Master eco držač za tokarenje s navojnom stezaljkom, lijevi, Vel. drške / veličina pločice L: 25/22mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	271998 25/22
GTIN	4062406734787
Razred artikla	21U

**Opis**
**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Dio isporuke:**

**S podložnom pločicom 1,5°.**

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć preko utora na donjoj strani vretena u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	269023 4
Podložna pločica 1,5°	279819 4
Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Serijski broj	Master Eco
Stezni vijak za podlošku	279824 2
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Veličina drške	25 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Veličina pločice	22 mm

Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač