

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje s navojnom stezaljkom, lijevi, Vel. drške / veličina pločice L: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	271998 20/16
GTIN	4062406734763
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Dio isporuke:

S podložnom pločicom 1,5°.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć preko utora na donjoj strani vretena u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	30 mm
Podložna pločica 1,5°	279819 2
Veličina drške	20 mm
Stezni vijak za podlošku	279824 1
Serija	Master Eco
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	269023 3
Veličina pločice	16 mm

Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač