

**Najlonsko spiralno crijevo, 1/4 cola sa spojkom, korisna dužina crijeva: 2,5m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080057 2,5
GTIN	4062406734831
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Fleksibilno najlonsko crijevo. Otporno na temperature od -60 do +60 °C.

Dio isporuke:

Uključuje po 1 brzostezni priključak od mesinga i spojnicu.

Tehnički opis

Vanjski Ø crijeva	8 mm
Korisna dužina crijeva	2,5 m
Područje temperature	-60 - 60 °C
Priključak brzostezne spojnice	1/4 col
maksimalan radni tlak	10 bar
Unutarnji Ø crijeva	6 mm
Vrsta proizvoda	Crijevo

Pribor

Brzostezna spojnicas unutarjnim navojem Priključni
unutarjni navoj 1/4 col

080171 1/4