

**Garant****GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 5xD, Ø DC: 14mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 234025 14     |
| GTIN           | 4062406735043 |
| Razred artikla | 21S           |

**Opis****Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

**Tolerancija provrta:** -0,1 / +0,35 mm

**Opis:**

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5xD.

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

**Odgovara:**

Izmjenjive pločice SOGX 050204.

**Preporuka:**

**Kod bušenja** posmak smanjiti na 70 %.

**Tehnički opis**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Broj oštrica Z                   | 2           |
| Ukupna duljina L                 | 128 mm      |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 050204 |
| ABS® Ø d                         | 50 mm       |
| Nazivni Ø D                      | 14          |
| Duljina izboja L <sub>A</sub>    | 97 mm       |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Korisna duljina L <sub>1</sub>                 | 70 mm                          |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice   | 239700 5IP (0,38 Nm)           |
| Serija   | Power Drill                    |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D                            |
| Drška  | ABS                            |
| Primjena bušilice                              | uvjetovan izbočenošću          |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano paketno bušenje     |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano koso bušenje        |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano koso bušenje        |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano koso bušenje        |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano koso bušenje        |
| Unutarnje hlađenje                             | da                             |
| Strategija rezanja                             | HPC                            |
| Vrsta proizvoda                                | Bušilica za izmjenjive pločice |