

SWISS TOOLS

Prihvata držača za tokarenje - antivibracijski, PSC, Ø drške / Ø D – A mjera: 63/40-238mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 320409 63/40-238 |
| GTIN | 2050002063037 |
| Razred artikla | 36D |

Opis

Izvedba:

- Za učinkovito tokarenje.
- Za lijevi i desni smjer tokarenja.

Prednost:

- Povećanje produktivnosti – zahvaljujući potisnutim vibracijama, podaci rezanja mogu se značajno povećati.
- Poboljšana kvaliteta površine.
- Poboljšana sigurnost procesa.
- Poboljšano odvođenje čestica.

Upotreba:

Za prihvata držača za tokarenje.

Napomena:

Za odgovarajuće zamjenjive glave vidi br. 264826 – 264827.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø drške | 63 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 238 mm |
| Ø D | 40 mm |
| Prihvata | PSC |
| Norma prihvata | ISO 26623-1 |
| Unutarnje hlađenje | da |

Vrsta proizvoda

Držači za unutarnje tokarenje