

Garant**GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC: 16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 234020 16 |
| GTIN | 4062406735166 |
| Razred artikla | 21S |

Opis**Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

Tolerancija provrta: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 050204.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Korisna duljina L ₁ | 48 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Nazivni Ø D | 16 |
| ABS® Ø d | 50 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 050204 |
| Ukupna duljina L | 109 mm |
| Serijska | Power Drill |

| | |
|--|--|
| Duljina izboja L _A | 78 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 5IP (0,38 Nm) |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D |
| Drška | ABS |
| Primjena bušilice | uvjetovan izbočenošću |
| Primjena bušilice | uvjetovano paketno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |