

**Garant****GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC: 21mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 234020 21     |
| GTIN           | 4062406738723 |
| Razred artikla | 21S           |

**Opis****Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

**Tolerancija provrta:** -0,1 / +0,3 mm

**Opis:**

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

**Odgovara:**

Izmjenjive pločice SOGX 070306.

**Tehnički opis**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 070306 |
| Korisna duljina L <sub>1</sub>   | 63 mm       |
| Nazivni Ø D                      | 21          |
| ABS® Ø d                         | 50 mm       |
| Duljina izboja L <sub>A</sub>    | 95 mm       |
| Seriya                           | Power Drill |
| Broj oštrica Z                   | 2           |

|  |  |
|--|--|
| Ukupna duljina L                               | 126 mm   |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice   | 239700 6IP1 (1,0 Nm)                             |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D  |
| Drška  | ABS  |
| Primjena bušilice                              | uvjetovan izbočenošću                            |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano paketno bušenje                       |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano koso bušenje                          |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano koso bušenje                          |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano koso bušenje                          |
| Unutarnje hlađenje                             | da   |
| Strategija rezanja                             | HPC  |
| Vrsta proizvoda                                | Bušilica za izmjenjive pločice                   |