

**Garant****GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 5xD, Ø DC: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234025 18
GTIN	4062406738860
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

**Tolerancija provrta:** -0,1 / +0,35 mm

**Opis:**

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5xD.

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

**Odgovara:**

Izmjenjive pločice SOGX 060305.

**Preporuka:**

**Kod bušenja** posmak smanjiti na 70 %.

**Tehnički opis**

Seriya	Power Drill
Ukupna duljina L	152 mm
Nazivni Ø D	18
Korisna duljina L <sub>1</sub>	90 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	121 mm
Broj oštrica Z	2

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 060305
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 6IP2 (0,6 Nm)
ABS® Ø d	50 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice