

**Garant****GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 5xD, Ø DC: 21mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234025 21
GTIN	4062406738891
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

**Tolerancija provrta:** -0,1 / +0,35 mm

**Opis:**

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5xD.

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

**Odgovara:**

Izmjenjive pločice SOGX 070306.

**Preporuka:**

**Kod bušenja** posmak smanjiti na 70 %.

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	105 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Duljina izboja L <sub>A</sub>	137 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 070306
Seriya	Power Drill
Nazivni Ø D	21

ABS® Ø d	50 mm
Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L	168 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice