

**Garant****GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 5xD, Ø DC: 23mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234025 23
GTIN	4062406738914
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

**Tolerancija provrta:** -0,1 / +0,35 mm

**Opis:**

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5xD.

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

**Odgovara:**

Izmjenjive pločice SOGX 080407.

**Preporuka:**

**Kod bušenja** posmak smanjiti na 70 %.

**Tehnički opis**

ABS® Ø d	50 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	115 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	147 mm
Ukupna duljina L	178 mm
Broj oštrica Z	2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 8IP (1,3 Nm)

Nazivni Ø D	23
Seriya	Power Drill
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 080407
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice