

SWISS TOOLS

**Okretni stezni držač poveznice, PSC, Ø drške / veličina pločice: 50/16HPmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320416 50/16HP
GTIN	2050002063082
Razred artikla	36D

**Opis****Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.  
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	16E..
Veličina pločice	16HP
Ø drške	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Razmak vrhova osovine f	35 mm
Prihvat	PSC
Primjena	poveznice
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač