

SWISS TOOLS

Izmjenjivi stezni držač desni, PSC, Ø drške / veličina pločice: 50/16HPmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320420 50/16HP
GTIN	2050002063112
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Ø drške	50 mm
Veličina pločice	16HP
Razmak vrhova osovine f	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	16E..
Prihvat	PSC
Primjena	desno
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač