


SWISS TOOLS

Držac za tokarenje desni, HSK-T, Ø drške / veličina pločice: 63/16HPmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320105 63/16HP
GTIN	2050002062948
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Veličina pločice	16HP
Ø drške	63 mm
Razmak vrhova osovina f	45 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	16E..
Prihvat	HSK-T
Primjena	desno
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač