

HOLEX**HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, Ø DC h8 (mm odn. cola): 5,8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	114031 5,8
GTIN	4062406744120
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

HOLEX CleverDrill: Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboljšano ponašanje kod bušenja zahvaljujući križnom bušenju. Debljina i povećanje jezgre standardni. Profilno brušeno. Površina: brončani obojani spiralni žlijeb.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja: $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 114030.

Vel. 13,2 – 20: Sa suženim vratom Ø 12,7 mm.

Unutarnje hlađenje: ne

Standard: DIN 338

Tolerancija nazivnog Ø: h8

Kut vrha: 118 stupanj

Drška: Cilindrična drška

Broj oštrica Z: 2

preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 : 48,3 mm

Duljina žlijeba za odvođenje L_c : 57 mm

Ukupna duljina L: 93 mm

Ø drške D_s : 5,8 mm

Posmak f u čeliku < 750 N/mm²: 0,05 mm/okr

Tehnički opis

preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	48,3 mm
Ø drške D_s	5,8 mm

Ukupna duljina L	93 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,05 mm/okr
Standard	DIN 338
Nazivni Ø D _c	5,8 mm
Kut vrha	118 stupanj
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	57 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Broj oštrica Z	2
Drška	Cilindrična drška
Serija	CleverDrill
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	60 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	18 m/min	P
GG(G)	prikladno	30 m/min	K

CuZn	prikladno	40 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

HOLEX CleverDrill garnitura spiralnih svrdala HSS br.
114031 za ponovno punjenje tip 1-6

115056 1-6