

**Nasadni ključ, koljenasti, širina ključa: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	621341 8
GTIN	4062406738594
Razred artikla	62C

**Opis****Izvedba:**

Kovan za najveća opterećenja s posebno uskom tolerancijom širine ključa. Specijalna izvedba, povećane dubine ključa, za matice na navojnim šipkama. Obostrano jednaka širina ključa. Veličine 6 i 7 obostrano šesterokutne, od veličine 8 na dugom kraku šesterokutni, a na kratkom 12- kutni. Savijeni pod kutom od oko 90 – 95°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

Duljina ključa L <sub>2</sub>	27 mm
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Širina ključa	8 mm
Ø bušenja F	6 mm
Duljina ključa L <sub>1</sub>	112 mm
Profil progona dugačka stranica	6-kut
Profil progona kratka stranica	12-kut
Kut	90 - 95 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	kromirani
obostrano jednake veličine ključa	da
Vrsta proizvoda	Nasadni ključevi