

HOLEX
Nasadni ključ, koljenasti, širina ključa: 19mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	621341 19
GTIN	4062406750701
Razred artikla	62C

Opis
Izvedba:

Kovan za najveća opterećenja s posebno uskom tolerancijom širine ključa. Specijalna izvedba, povećane dubine ključa, za matice na navojnim šipkama. Obostrano jednaka širina ključa. Veličine 6 i 7 obostrano šesterokutne, od veličine 8 na dugom kraku šesterokutni, a na kratkom 12- kutni. Savijeni pod kutom od oko 90 – 95°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

Profil progona kratka stranica	12-kut
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Duljina ključa L ₁	205 mm
Duljina ključa L ₂	50 mm
Ø bušenja F	13 mm
Širina ključa	19 mm
Profil progona dugačka stranica	6-kut
Kut	90 - 95 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani

obostrano jednake veličine ključa

da

Vrsta proizvoda

Nasadni ključevi