

**Nasadni ključ, koljenasti, širina ključa: 11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	621341 11
GTIN	4062406750626
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Kovan za najveća opterećenja s posebno uskom tolerancijom širine ključa. Specijalna izvedba, povećane dubine ključa, za matice na navojnim šipkama. Obostrano jednaka širina ključa. Veličine 6 i 7 obostrano šesterokutne, od veličine 8 na dugom kraku šesterokutni, a na kratkom 12- kutni. Savijeni pod kutom od oko 90 – 95°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

Profil progona kratka stranica	12-kut
Ø bušenja F	8 mm
Širina ključa	11 mm
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona dugačka stranica	6-kut
Duljina ključa L ₁	136 mm
Duljina ključa L ₂	32 mm
Kut	90 - 95 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	kromirani
obostrano jednake veličine ključa	da
Vrsta proizvoda	Nasadni ključevi