

**Nasadni ključ, koljenasti, širina ključa: 13mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 621341 13 |
| GTIN | 4062406750640 |
| Razred artikla | 62C |

Opis**Izvedba:**

Kovan za najveća opterećenja s posebno uskom tolerancijom širine ključa. Specijalna izvedba, povećane dubine ključa, za matice na navojnim šipkama. Obostrano jednaka širina ključa. Veličine 6 i 7 obostrano šesterokutne, od veličine 8 na dugom kraku šesterokutni, a na kratkom 12- kutni. Savijeni pod kutom od oko 90 – 95°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Profil progona kratka stranica | 12-kut |
| Širina ključa | 13 mm |
| Duljina ključa L ₂ | 36 mm |
| Profil progona | 12-kutni nasadni ključ |
| Profil progona | Odvijači za TORX® vijke |
| Profil progona dugačka stranica | 6-kut |
| Ø bušenja F | 9 mm |
| Duljina ključa L ₁ | 152 mm |
| Kut | 90 - 95 stupanj |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |
| Površina | kromirani |

obostrano jednake veličine ključa

da

Vrsta proizvoda

Nasadni ključevi