

**Pneumatska ravna brusilica, stezna čeljust Ø 6 mm dugački, Tip: 7410****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079457 7410
GTIN	015451781538
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Mini štapna brusilica s velikim brojem okretaja u praznom hodu za tiho i učinkovito brušenje. Preciznost učinka i kontrole pomoću ugrađenog regulatora broja okretaja.

Dio isporuke:

Uključuje steznu čahuru od 1× 1/4 cola i 6 mm.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	4,9 m/s ²
maksimalna potreba za zrakom	78 l/min
Ø steznih kliješta	6 mm
Priključni navoj	NPT
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
Težina	0,65 kg
Radna buka	76 dB(A)
Duljina	275 mm
maksimalan broj okretaja	27000 min ⁻¹
Priključak tlačnog zraka	1/4 col

List s podacima

Izlazna snaga	250 W
Vrsta proizvoda	Ravna brusilica