

**Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 20, Provrt d2 (H7): 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319310 12
GTIN	4062406754839
Razred artikla	32U

Opis**Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

l_6	50 mm
Provrt d_2 (H7)	12 mm
l_7	41 mm
Navoj kanala za hlađenje	M6
Navoj steznog vijka	M8
Oblik	E
VDI veličina	VDI 20
d_6	50 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 20
Vrsta proizvoda	VDI Držač za unutarnje tokarenje

