

**Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 25, Provrt d2 (H7): 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319315 12
GTIN	4062406754891
Razred artikla	32U

**Opis****Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Tehnički opis**

Provrt d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
l <sub>6</sub>	50 mm
l <sub>7</sub>	41 mm
Navoj kanala za hlađenje	M8
Navoj steznog vijka	M8
Oblik	E
VDI veličina	VDI 25
d <sub>6</sub>	58 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 25
Vrsta proizvoda	VDI Držač za unutarnje tokarenje

