

**Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 30, Provrt d2 (H7): 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319320 12
GTIN	4067263152217
Razred artikla	32U

**Opis****Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Tehnički opis**

Provrt d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
l <sub>6</sub>	60 mm
l <sub>7</sub>	51 mm
Navoj kanala za hlađenje	M6
Navoj steznog vijka	M8
Oblik	E
VDI veličina	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Vrsta proizvoda	VDI Držač za unutarnje tokarenje

