

**Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 40, Provrt d2 (H7): 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319330 20
GTIN	4062406755041
Razred artikla	32U

Opis**Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

l_7	61 mm
l_6	75 mm
Provrt d_2 (H7)	20 mm
Navoj kanala za hlađenje	M8
Navoj steznog vijka	M10
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40
d_6	83 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Vrsta proizvoda	VDI Držač za unutarnje tokarenje

